


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-70-S48-70AB-96

Gaminio numeris: 8058970

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	70
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	118 kgmm <sup>2</sup>
Tuščio eigos momentas	0,18 Nm
Keičiamas momentas	7 Nm
Produkto svoris	1.800 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	70AB
Informacija	atitinka RoHS