


Greito jungimo lizdas NPHS-D6-P-G38F

Gaminio numeris: 8059272

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.083 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	114 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G3/8
Informacija	atitinka RoHS