


Greito jungimo lizdas NPHS-D6-M-G12

Gaminio numeris: 8059277

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	10 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 20 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	25 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	200 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/2
Informacija	atitinka RoHS