


Solenoido ritė

VACF-B-K1-1-10-EX4-M

Gaminio numeris: 8059806

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Minimalus paėmimo laikas	10 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 4.36 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Skyriaus sertifikatas	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex mb IIC T5 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex mb IIIC T95°C Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-30 ... 40 °C
Produkto svoris	170 g
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Cable with open end
Kabelio ilgis	10 m
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,75 mm ²
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Aliuminis Epoksidinė derva Varis Plienas
Material winding	Varis