


Stūmoklinė sklendė

VZXA-A-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4

Gaminio numeris: 8060517

FESTO

Modular, pneumatically actuated angle seat valve in stainless steel.
Over seat version, safety position closed, G thread, nominal width DN40.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Poppet valve with diaphragm actuator
Veikimo būdas	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Line connection	G1½ threaded collar to DIN ISO 228
Skirstytuvo funkcija	2/2
Srauto kryptis	nereversuojamas
Pressure of medium	0 ... 1,6 MPa
Terpės slėgis	0 ... 16 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	Su išoriniu valdymu
Pneumatinis pajungimas	Vidinis sriegis G1/8
Operating pressure MPa	0,5 ... 0,7 MPa
Darbinis slėgis	5 ... 7 bar
Operating pressure	72,5 ... 101,5 psi
Terpė	Vapour Inertinės dujos Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo kokybė 200 µm
Flow direction	Above valve seat, for gaseous media
Control of the medium	On/off operation
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Didž. Klampumas	600 mm ² /s
Terpės temperatūra	-10 ... 180 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Srautas Kv	47,4 m ³ /h
Skirtas naudoti lauke	C1 - nuo aplinkos sąlygų apsaugota vieta
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material process valve housing	Nerūdijančio plieno lydinys
Material number, process valve housing	1.4409
Material seals	NBR
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
Produkto svoris	7.275 g
Leidimas	CRN
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Skyriaus sertifikatas	TÜV 968/V 1039.01/20
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2
Klaidos tikimybė per valandą [1/h].	1,36E-07
PF (Probability of Failure on Demand)	5,95E-04
Actuator size	90 mm
Eiga	26 mm

Savybės	Reikšmė
Control function	Closed via reduced spring force, NC
Pozicijos atpažinimas	With mechanical indicator
Material drive housing	Nerūdijančio plieno lydinys
Material number, actuator housing	1.4408
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material cover	Nerūdijančio plieno lydinys