


Pajungimo kabelis

NEBL-M8W4-E-7.5-N-M8W4

Gaminio numeris: 8065112

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Atitinka standartus | EN 61076-2-104 |
| Leidimas | c UL us - Listed (OL) |
| Skyriaus sertifikatas | UL E253748 |
| Cable identification | Without inscription label holder |
| Produkto svoris | 285 g |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, design | apvalus |
| Electrical connection 1, connection type | Kištuvo lizdas |
| Electrical connection 1, cable outlet | Angled |
| Electrical connection 1, connection technology | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 4 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 4 |
| Electrical connection 1, type of mounting | Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, design | apvalus |
| Electrical connection 2, connection type | Kištukas |
| Electrical connection 2, cable outlet | Angled |
| Electrical connection 2, connection technology | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 4 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 4 |
| Electrical connection 2, type of mounting | Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Nominalus AC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Nominali darbinė kintama įtampa | 24 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 5,2 A |
| Atsparumas smūgiams | 0,8 kV |
| Apsaugotas įžeminimas | Negalimas |
| Shielding | Ne |
| Kabelio ilgis | 7,5 m |
| Kabelio priedas | Suitable for energy chains |
| Laido bandymo sąlygos | Bandymas pagal užklausimą |
| Bending radius, fixed cable installation | ≥ 15 mm |
| Bending radius, flexible cable installation | ≥ 50 mm |
| Kabelio skersmuo | 4,8 mm |
| Kabelio skersmens tolerancija | ± 0,15 mm |
| Kabelio struktūra | 4x0,5 |
| Nominalus laidininko skerspjūvis | 0,5 mm ² |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 IP69K |
| Note on degree of protection | Sumontuotas |
| Special characteristics | alyvai atsparūs |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 90 °C |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -20 ... 90 °C |
| Saugojimo temperatūra | -40 ... 90 °C |

| Savybės | Reikšmė |
|--|--------------------------------------|
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS Be halogeno |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Kabelio apvalkalo spalva | Juodas |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Material screw-type lock | Nickel-plated brass |
| Material seals | FPM |
| Material electrical contact | Gold-plated copper alloy |
| Material insulation | PP |