

Pajungimo kabelis NEBC-D8G4-ES-10-N-S-D8G4-ET

Gaminio numeris: 8065133

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Paremtas standartu | EN 61076-2-114 |
| Leidimas | c UL us (OL) |
| Skyriaus sertifikatas | UL E520706 |
| Cable identification | Without inscription label holder |
| Prijungimo dažnis | 100 |
| Produkto svoris | 590 g |
| Electrical connection 1, function | Controller side |
| Electrical connection 1, design | apvalus |
| Electrical connection 1, connection type | Kištukas |
| Electrical connection 1, cable outlet | Tiesus |
| Electrical connection 1, connection technology | M8x1, D-coded to EN 61076-2-114 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 4 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 4 |
| Electrical connection 1, type of mounting | Screw-type lock with longitudinal knurl |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, design | apvalus |
| Electrical connection 2, connection type | Kištukas |
| Electrical connection 2, cable outlet | Tiesus |
| Electrical connection 2, connection technology | M8x1, D-coded to EN 61076-2-114 |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 4 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 4 |
| Electrical connection 2, type of mounting | Screw-type lock with longitudinal knurl |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 3 A |
| Atsparumas smūgiams | 1,5 kV |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | Ne |
| Apsaugotas įžeminimas | Negalimas |
| Shielding | Taip |
| Perdavimo nustatymai | as per system communication AP |
| Kabelio ilgis | 10 m |
| Kabelio priedas | Suitable for energy chains |
| Laido bandymo sąlygos | Bandytas pagal užklausimą |
| Bending radius, fixed cable installation | ≥ 20 mm |
| Bending radius, flexible cable installation | ≥ 75 mm |
| Kabelio skersmuo | 6,3 mm |
| Kabelio skersmens tolerancija | ± 0,2 mm |
| Kabelio struktūra | 1x(4xAWG22) |
| Nominal conductor cross section (AWG) | AWG22 |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 |
| Note on degree of protection | Sumontuotas |
| Special characteristics | alyvai atsparūs |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 60 °C |
| Saugojimo temperatūra | -40 ... 70 °C |

| Savybės | Reikšmė |
|--|--------------------------------------|
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS Be halogeno |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Kabelio apvalkalo spalva | Silver-grey with sky blue stripe |
| Material housing | PA TPE-U(PUR) |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Material screw-type lock | Nickel-plated brass |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Gold-plated copper alloy |
| Material insulation | PP |