

Elektronikos modulis VMPA14-MPM-EMM-4

Gaminio numeris: 8066768

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 4 |
| Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius | 4 |
| Elektromagneto ritės nominali atjungimo srovė | 80 mA iki 25 ms |
| Nominali srovė su jos mažinimu | 25 mA po 25 ms |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress (sumontuotas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkto svoris | 30 g |
| Material housing | POM |
| Informacija | atitinka RoHS |