


Valdiklis SBRD-Q

Gaminio numeris: 8067301
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Matmenys B x L x H | 130 mm x 106 mm x 60 mm |
| Montavimo tipas | With through-hole for M4 screw su bėgeliu |
| Produkto svoris | 315 g |
| KC mark | KC-EMV |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto | Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Leistini įtampos svyravimai | +/- 10 % |
| Energijos sąnaudos 24 V | 20 W |
| Input/output interface, function | 10x digital inputs 2x digital inputs with integrated pull-up resistor 8x digital output Ground Maitinimas |
| Input/output interface, type of connection | Kištukas |
| Input/output interface, connection technology | Circuit board plug connector RM 3.5 mm |
| Input/output interface, number of pins/wires | 24 |
| Input/output interface, connection pattern | 00995931 |
| Įėjimų kiekis | 12 |
| Pastaba dėl įėjimų | 2 of the 12 inputs with integrated pull-up resistor |
| Perjungimo lygis | Signalas 1: $\geq 10\text{ V}$ Signal 0: $\leq 1\text{ V}$ |
| Information on the switching level | Signal 0: $\leq 1\text{ V}$ Signal 1: $> 8\text{ V}$ For integrated pull-up resistor |
| Įėjimo grandinės logika | PNP (teigiamas komutavimas) |
| Išėjimų kiekis | 8 |
| Nominali darbinė įtampa, nuolatinės srovės išėjimai | 24 V |
| Skaitmeniniai išėjimai, srovės išėjime | 450 mA |
| Loginių išėjimų perjungėjas | PNP (teigiamas komutavimas) |
| Power supply, function | Electronics |
| Power supply, type of connection | Kištukas |
| Power supply, connection technology | Circuit board plug connector RM 3.5 mm |
| Power supply, number of pins/wires | 4 |
| Camera interface, function | Only communication with camera |
| Camera interface, connection type | 2x rozetė |
| Camera interface, connection technology | USB 3.0 type A |
| Camera interface, number of pins/wires | 9 |
| Maksimali išėjimo srovė | 1.510 mA |
| Information on the camera interface | Only use the cables explicitly identified by Festo as accessories |
| Camera interface, connection pattern | 00995870 |
| Ethernet interface, protocol | TCP/IP |

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Ethernet interface, function | diagnozė Programming |
| Ethernet interface, type of connection | Kištuko lizdas |
| Ethernet interface, connection technology | RJ45 |
| Ethernet interface, number of pins/wires | 8 |
| Ethernet interface, transmission rate | 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s |
| Storage medium | microSD |
| Memory capacity | ≤ 32.000.000.000 Byte |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 95 % nesikondensuojantis |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | PA - sustiprintas |
| Informacija | atitinka RoHS |