


Pagrindas VABS-P12-S-M5-P3

Gaminio numeris: 8068637

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	25 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Special characteristics	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Darbinis slėgis	0 ... 1,7 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	≥ 27 l/min
Standartinis pralaidumas 2-3	≥ 28 l/min
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inertinės dujos Oxygen
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro. Maximum particle size: 5 µm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 70 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP00
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Produkto svoris	55 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatic connection 2S	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 5	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy