

Vakuuminis filtras

OAFF-G3-5

Gaminio numeris: 8068944

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Filtravimo laipsnis	40 µm
Dėžės dydis	10
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	1 g
Montavimo tipas	slydimas Fiksavimas
Informacija	atitinka RoHS
Material filter	Sukabinimas PA
Material housing	POM
Ejector pulse suitability	0,7 MPa
Tinkama numetimo impulsui	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101,5 psi