

Amortizatorius DYSS-8-8-Y1F

Gaminio numeris: 8069002

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	8
Eiga	8 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	1,5 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	8 mm
Maks. stabdymo jėga	500 N
Maksimalus priveržimo momentas	5 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	3 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	18.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,02 J
Numetimo jėga	2,5 N
Produkto svoris	30 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas