

# Mažinanti įmova NPFC-R-G14-M5-MF

Gaminio numeris: 8069229

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
Dėžės dydis	10
Darbinis slėgis	-0,95 ... 50 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkto svoris	17,6 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Informacija	atitinka RoHS