


Operatoriaus įtaisas CDSB-A1

Gaminio numeris: 8070984

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Didžiausias linijos ilgis	3 m
Naudojama atmintis	3 GB
Displėjus	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	1.77"
Nominalus DC įtampos lygis	4,5 ... 5,5 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	128x160 Pixel
Leidimas	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	nesikondensuojantis Max. 95% at 60°C
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	36,6 g
USB interface, connection technology	USB 2.0 type B mini
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA6 sustiprintas
Naudojimo sritis	Only with CMMT, CPX-E-CEC
Matmenys B x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm