



Pajungimo kabelis NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9

Gaminio numeris: 8072582
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Produkto svoris	422 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	USB 3.0 type B micro
Electrical connection 1, number of pins/wires	10
Electrical connection 1, occupied pins/wires	9
Electrical connection 1, type of mounting	2x screws M2x0.4
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	kampinis
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	USB 3.0 type A
Electrical connection 2, number of pins/wires	9
Electrical connection 2, occupied pins/wires	9
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1,8 A
Atsparumas smūgiams	0,3 kV
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Bandymas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 125 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 125 mm
Kabelio skersmuo	6,2 mm
Kabelio struktūra	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) Ekranuotas
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,08 mm ² 0,128 mm ² 0,324 mm ²
Apsaugos klasė	IP20
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS Be halogeno
Užterštumo laipsnis	1
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas