


Pagrindas

VABS-BE-BS-G14-V14-A

Gaminio numeris: 8072668

Naujas

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 0 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Apsaugos klasė | IP65 Sumontuotas |
| Produkto svoris | 330 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme ir sraigtu |
| Valdomas oro portas 12 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Flange 1/4 with NAMUR connection |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of connecting plate | Aluminium (Ematal coated) |
| Material seals | NBR |