



Holding brake DACS-16-A-R3-S

Gaminio numeris: 8072774

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Tvirtinimas su veikimo kryptimi	abiejuose galuose Tvirtinimas su spyruokle, atlaisvinimas suspaustu oru
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Saugumo funkcijos	Holding and stopping a movement
Lygis (PL)	Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c
Operating pressure MPa	0,38 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	3,8 ... 8 bar
Operating pressure	55,1 ... 116 psi
Max. permissible test pressure	8 bar
Minimalus išleidimo slėgis	3,8 bar
Apvali medžiaga suspaudimui	16 mm
Leidimas	TÜV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus mechanizmams
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Skyriaus sertifikatas	TÜV CA 697
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Statinė laikanti jėga	1.350 N
Produkto svoris	1.483 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu su priedais
Release connection, clamping unit	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	aukštai legiruotas plienas
Material housing	Plienas
Material clamp jaws	Įrankio plienas
Material piston	Plienas