



Amortizatorius DYSS-G8-3-4-Y1F

Gaminio numeris: 8073912

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	3
Eiga	4 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	1 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	4 mm
Maks. stabdymo jėga	80 N
Maksimalus priveržimo momentas	1 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	0,4 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	4.500 J
Maksimali liekamoji energija	0,004 J
Numetimo jėga	0,5 N
Produkto svoris	7,8 g
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas