

Manometras

PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Gaminio numeris: 8081401

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 16 bar
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	63
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	1,6
Apsaugos klasė	IP65
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Terpės temperatūra	-40 ... 200 °C
Aplinkos temperatūra	-40 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Medžiaga	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of threaded plug	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material housing	ABS aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material screen	PC
Korpuso spalva	sidabrinis
Produkto svoris	160 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui