


Amortizatorius DYSS-2-4-Y1F

Gaminio numeris: 8081767

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	2
Eiga	4 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	0,5 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,5 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Dempferiavimo ilgis	4 mm
Maks. stabdymo jėga	60 N
Maksimalus priveržimo momentas	0,5 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	0,1 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	270 J
Maksimali liekamoji energija	0,003 J
Numetimo jėga	0,7 N
Produkto svoris	1 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas