

Plokštuminis portalas YXMF-3

Gaminio numeris: 8082254

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reikalingas montavimo paviršių plokštumas	0,1 mm/m
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Konstrukcija	Planar surface gantry with electric drive modules
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Aplinkos temperatūra	10 ... 45 °C
Priežiūros intervalai	2.500 km
Informacija	atitinka RoHS
Material adapter plate	Anodised aluminium
Material mounting bracket	Anodised aluminium galvanizuotas plienas
Material energy chains	PA - sustiprintas