


Pneumatinė sąsaja VABA-S6-1-X2-3V-CB

Gaminio numeris: 8082878

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvų salos jungtis	Tipas 44, VTSA
Diagnoze	Wire break per valve coil Short circuit of valves Nepakankama įtampa, skirstytuvai
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	12 with bistable valves 24 monostabiliems skirstytuvams
LED vaizduoklis	1 group diagnostics 3 load supply Channel status on valves
Parametrų konfigūravimas	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Apsauga (trumpo jungimo)	vidinė elektroninė apsauga skirstytuvo išėjimui
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typically 11 mA (operating voltage supply for electronics) Typically 45 mA (load voltage supply for valves)
Didž. galingumas kanalui	0,2 A
Didž. suminė srovė moduliui	6 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Taip
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	580 g
Elektrinis valdymas	Fieldbus
Elektrinis pajungimas	3x M12x1, A-coded 5-poliai Kištukas per CPX
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA
Material housing	Padengtas aliuminiu