

piston actuator DFPK-46-17-PR-V4

Gaminio numeris: 8083960

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	46
Eiga	17 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	With mechanical indicator
Control function	Closed via reduced spring force, NC
Operating pressure MPa	0,5 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	5 ... 10 bar
Operating pressure	72,5 ... 145 psi
CE ženklas (žr. deklaracija)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex h IIC T6...T4 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67 IP69K
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	1.243 g
Pneumatinis pajungimas	Vidinis sriegis G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Nerūdijančio plieno lydinys
Material seals	FPM
Material housing	Nerūdijančio plieno lydinys
Korpuso medžiagos numeris	1.4408
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis