


Reduktorius EMGA-40-A-G3-40P

Gaminio numeris: 8085342

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	40 mm
Variklio flanšo dydis	40 mm
Posūkio tarpelis	0,35 deg
Reduktoriaus tipas	Right-angle gear unit
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	18.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	4,5 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,049 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	7 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	95 %
Atsparumas sukimui	0,8 Nm/arcmin
Produkto svoris	500 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	40G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	40P
Informacija	atitinka RoHS