

# Užmaunama jungtis NPQR-DK-G18-Q8

Gaminio numeris: 8085663

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas  |
| Nominalus dydis                                 | 5,3 mm  |
| Tubing insertion depth                          | 16,8 mm   |
| Sandarinio tipo ant varžto                      | Sandarinio žiedas   |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks  |
| Konstrukcija                                    | Tiesi forma   |
| Dėžės dydis                                     | 1   |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa  |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 16 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi   |
| Nuoroda į darbinį slėgį                         | Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C   |
| Skyriaus sertifikatas                           | NSF C0556009  |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 4 - Very high corrosion stress  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a   |
| Švaros klasė                                    | ISO class 4   |
| Food-safe                                       | See declaration of conformity<br>NSF/ANSI 169                                   |
| Aplinkos temperatūra                            | -20 ... 150 °C  |
| Nominalus užveržimo momentas                    | 6 Nm  |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos       | ± 20 %  |
| Produkto svoris                                 | 14,7 g  |
| Montavimo tipas                                 | Internal hex A/F 5  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Išorinis sriegis G1/8   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | For tubing outside diameter 8 mm  |
| Informacija                                     | atitinka RoHS   |
| Material housing                                | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Material of threaded seal                       | FPM   |
| Guard ring material                             | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Material release ring                           | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Material of tubing seal                         | FPM   |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Thrust ring material                            | PPSU  |