


Aklė
NPQR-BK-G38
 Gaminio numeris: 8085675

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Sandarinio tipo ant varžto	Sandarinio žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Plug screw
Dėžės dydis	1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
Skyriaus sertifikatas	NSF C0556009
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Food-safe	See declaration of conformity NSF/ANSI 169
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Nominalus užveržimo momentas	9 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	17 g
Montavimo tipas	Internal hex A/F 8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of threaded seal	FPM