


# Ašies komplektas EAMM-A-V25-40R

Gaminio numeris: 8087062

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus ilgis	46 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,19 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	107 g
Interface code, actuator	V25
Interface code, motor in	40R
Informacija	atitinka RoHS