

# Stabdymo cilindras DFST-80-40-L-Y4-A-G2

Gaminio numeris: 8089686

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Eiga  | 40 mm   |
| Stūmoklio diametras                                 | 80 mm   |
| Dempferiavimas                                      | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių<br>Shock absorber, adjustable, at front |
| Montavimo pozicija                                  | Vertikalus  |
| Darbo režimas                                       | dvipusio veikimo<br>traukimo veiksmas   |
| Konstrukcija  | Stūmoklio kotas su alkūnine svirtele  |
| Pozicijos atpažinimas                               | priartėjimo jutikliams  |
| Svirties padėties indikacija                        | induktyviniams jutikliams   |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios                   | Kreipiamosios kotas   |
| Darbinis slėgis                                     | 2 ... 10 bar  |
| Darbinė terpė                                       | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                       | 1 - Low corrosion stress  |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364 zone III  |
| Aplinkos temperatūra                                | 5 ... 60 °C   |
| Dempferiavimo ilgis                                 | 20 mm   |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 6.000 N   |
| Produkto svoris                                     | 6.350 g   |
| Montavimo tipas                                     | Su kiauryme   |
| Pneumatinis pajungimas                              | G1/8  |
| Informacija   | atitinka RoHS   |
| Material cover                                      | Padengtas aliuminiu   |
| Material seals                                      | NBR   |
| Material housing                                    | Aliuminio liejinys  |
| Material piston rod                                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Material roll                                       | POM   |