

Pajungimo kabelis NEBU-LE3-K-1-N-M12G3

Gaminio numeris: 8091515

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	Core colours and connection numbers to EN 60947-5-2 EN 61076-2-101
Cable identification	Without inscription label holder
Produkto svoris	35 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, occupied pins/wires	3
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	apvalus
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 2, number of pins/wires	3
Electrical connection 2, occupied pins/wires	3
Electrical connection 2, type of mounting	Screw lock
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Kabelio ilgis	1 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Bending radius, fixed cable installation	12 mm
Bending radius, flexible cable installation	39 mm
Kabelio skersmuo	3,8 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,1 mm
Kabelio struktūra	3x0,25
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 mm ²
Apsaugos klasė	IP65 IP68 IP69K
Note on degree of protection	Sumontuotas
Special characteristics	alyvai atsparūs
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai CE ženklas (žr. deklaraciją)	-5 ... 70 °C atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS

Savybės	Reikšmė
	Be halogeno Free of phosphoric acid ester
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	TPE-U(PUR)
Korpuso spalva	Juodas
Material screw-type lock	Nickel-plated brass
Material electrical contact	Gold-plated copper alloy
Material insulation	PP