


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-30-V20-28AA-44

Gaminio numeris: 8093176

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	30
Atstumas tarp centrų	44 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	2,11 kgmm <sup>2</sup>
Tuščios eigos momentas	0,015 Nm
Keičiamas momentas	0,05 Nm
Produkto svoris	94 g
Interface code, actuator	V20
Interface code, motor in	28AA
Informacija	atitinka RoHS