


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-65-T42-60AA-87

Gaminio numeris: 8093189

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	65
Atstumas tarp centrų	87 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	41,2 kgmm ²
Tuščio eigos momentas	0,22 Nm
Keičiamas momentas	3 Nm
Produkto svoris	583 g
Interface code, actuator	T42
Interface code, motor in	60AA
Informacija	atitinka RoHS