


Tvirtinimo plokštė

VABS-B14-180-FF14

Gaminio numeris: 8099347

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Connections rotated 180°
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	255,5 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Flange 1/4 with NAMUR connection
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys