

**Mova**  
**EAMC-42-50-12-16-U**  
Gaminio numeris: 8099433

**FESTO**



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	12 mm
Laikiklio skersmuo 2	16 mm
Dydis	42
Nominalus ilgis	50 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	21 Nm
Produkto svoris	141 g
Informacija	atitinka RoHS