


Jungtis NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Gaminio numeris: 8104289

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Tubing mounted via barbed connector Tiesi forma
Dydis	Diameter 8 mm
Fluid connection	UNF1/4-28
Fluid connection 2	For tubing internal diameter 2.1 mm
Terpė	Skystos terpės Dujinės terpės
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0,075 ... 0,4 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,75 ... 4 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10,875 ... 58 psi
Terpės temperatūra	0 ... 35 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 35 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sandarinimo principas	Sunkus
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus užveržimo momentas	15 Ncm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 15 %
Produkto svoris	0,5 g
Medžiaga	PP
Material of threaded plug	PA - sustiprintas
Informacija	atitinka RoHS
Food-safe	See Supplementary material information
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Instructions for use	See application note (available on the Support Portal at festo.com)