

dosing needle set

VAVN-N-A1.6-06-30-V-V1-P10

Gaminio numeris: 8104296

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dėžės dydis	10
Dosing needle outside diameter	1,6 mm
Length of dosing needle	30 mm
Nominal width of dosing needle	0,6 mm
Dosing needle version	With tapering
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Fluid connection	Terminal connection
Terpė	Skystos terpės Dujinės terpės
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media Maximum particle size: 5 µm
Operating pressure MPa	0 ... 0,4 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 4 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	5,6 l/min
Information on standard nominal flow rate	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
Srautas Kv	0,012 m ³ /h
Information on flow rate Kv	For water as medium
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	1,9 g
Informacija	atitinka RoHS
Material of dosing needle	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material number of dosing needle	1.4404
Medžiaga	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis