



Lizdo jungtis NECV-B2W3L-P-P12

Gaminio numeris: 8105013

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Papildomos funkcijos	Protective circuit
Prijungimo dažnis	50
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	180° rotatable
Produkto svoris	19,5 g
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Electrical connection 2, connection technology	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 27,6 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominalus AC įtampos lygis	20,4 ... 27,6 V
Nominali darbinė kintama įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio prijungimas	M15x1,5
Kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	≤ 1,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Material housing	PA
Korpuso spalva	permatomas
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Tin-plated brass