

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-110-S95-90GA-207

Gaminio numeris: 8105907

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	110
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	799 kgmm ²
Tuščios eigos momentas	0,3 Nm
Keičiamas momentas	9,5 Nm
Produkto svoris	6.900 g
Interface code, actuator	S95
Interface code, motor in	90GA
Informacija	atitinka RoHS