


quarter turn actuator unit KDFP-DFPD

Gaminio numeris: 8108611

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Darbo režimas	dvipusio veikimo vienpusio veikimo
Pavaros dydis	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Flanšo skylės modelis	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Pasisukimo kampas	90 deg
Aplinkos temperatūra	-50 ... 150 °C
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Produkto svoris	1 ... 100 kg
Informacija	atitinka RoHS