



# Amortizatorius DYSS-G8-4-4-Y1F-G2

Gaminio numeris: 8111384

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Eiga	4 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	1 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	4 mm
Maks. stabdymo jėga	100 N
Maksimalus priveržimo momentas	1 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	0,8 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	5.500 J
Maksimali liekamoji energija	0,006 J
Numetimo jėga	0,7 N
Produkto svoris	10,2 g
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas