

Stūmoklinė sklendė

VZXA-A-TS6-25-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

Gaminio numeris: 8111585

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Konstrukcija | Poppet valve with piston actuator |
| Veikimo būdas | pneumatinė |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Line connection | G1 threaded collar to DIN ISO 228 |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Pressure of medium | 0 ... 1,6 MPa |
| Terpės slėgis | 0 ... 16 bar |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Valdymo tipas | Su išoriniu valdymu |
| Pneumatinis pajungimas | Vidinis sriegis G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0,5 ... 0,7 MPa |
| Darbinis slėgis | 5 ... 7 bar |
| Operating pressure | 72,5 ... 101,5 psi |
| Terpė | Vapour Inertinės dujos Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo kokybė 200 µm |
| Flow direction | Above valve seat, for gaseous media |
| Control of the medium | On/off operation |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Didž. Klampumas | 600 mm ² /s |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Srautas Kv | 19,2 m ³ /h |
| Skirtas naudoti lauke | C1 - nuo aplinkos sąlygų apsaugota vieta |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material process valve housing | Žalvaris |
| Material number, process valve housing | CW724R |
| Material seals | FPM |
| Material spindle seal | PTFE |
| Material seat seal | PTFE |
| Produkto svoris | 2.550 g |
| Actuator size | 75 mm |
| Eiga | 20 mm |
| Control function | Closed via reduced spring force, NC |
| Pozicijos atpažinimas | With mechanical indicator |
| Material drive housing | PA - sustiprintas |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material cover | PA - sustiprintas |