

Elektronikos modulis VMPA-MPM-EMM-P5

Gaminio numeris: 8111881

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	1
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Taip
Nuolatinė darbinė įtampa, apkrovos įtampa	21,6 ... 26,4 V
Elektromagneto ritės nominali atjungimo srovė	60 mA up to 30 ms
Nominali srovė su jos mažinimu	22 mA after 30 ms
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Ne
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress (sumontuotas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	20 g
Elektrinis valdymas	Daugiakontaktė jungtis
Material housing	POM
Informacija	atitinka RoHS