


Įkišama/srieginė L-jungtis, ilga NPQE-LL-M7-Q4-P10

Gaminio numeris: 8113014

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	2,3 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	L-shape, long
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Švaros klasė	ISO class 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	2 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 5 %
Produkto svoris	14,09 g
Montavimo tipas	External hex A/F 10
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M7
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 4 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Nikeliuotas varis PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material o-ring	NBR
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel