


Solenoido ritė

VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Gaminio numeris: 8114135

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Reikalinga srovė	16 mA
Izoliacijos klasė	H
Maksimali įėjimo galia	1,2 W
Maksimali įėjimo įtampa	32 V
Maksimali įėjimo srovė	0,2 A
Ritės charakteristikos duomenys	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
naudinga talpa	nereikšmingai mažas
naudingas induktyvumas	nereikšmingai mažas
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Skyriaus sertifikatas	GYJ20.1094X
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex iaD 21 T95/T80
Nesprogi aplinkos temperatūra	T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Produkto svoris	330 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS