


Elektrinių priėgų padas VAVE-K1-7-5YL1-LR

Gaminio numeris: 8115100

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	7
Kabelio priedas	Basic
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	darbinei įtampai
Papildomos funkcijos	Laikymo srovės sumažėjimas
Signal status display	LED
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 26 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Užterštumo laipsnis	2
Overvoltage category	II
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Bending radius, fixed cable installation	≥ 11 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 16,5 mm
Produkto svoris	3,3 g
Elektrinis pajungimas	2- poliai Twin wire atviri laidai
Kabelio struktūra	2x0,08
Kabelio skersmuo	1,1 mm
Kabelio ilgis	0,5 m
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	slydimas Fiksavimas
Korpuso spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas PC
Material insulation	PVC