


# Elektromagnetinis skirstytuvas VSNC-F-P53E-M-G14-F19

Gaminio numeris: 8116408

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija                    | 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas  |
| Veikimo būdas                           | elektrinis   |
| Plotis                                  | 32 mm  |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 1.050 l/min  |
| Operating pressure MPa                  | 0,3 ... 0,8 MPa  |
| Darbinis slėgis                         | 3 ... 8 bar  |
| Konstrukcija                            | Stūmoklio šliaužiklis  |
| Numetimo tipas                          | mechaninė spyruoklė  |
| Oro išmetimo funkcija                   | droseliuojamas   |
| Sandarinimo principas                   | švelnus  |
| Montavimo pozicija                      | Bet koks   |
| Atitinka standartus                     | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Rankinis valdymas                       | nėra   |
| Valdymo tipas                           | valdoma  |
| Valdomas oro tiekimas                   | Vidinis  |
| Srauto kryptis                          | nereversuojamas  |
| Overlap                                 | Positive overlap   |
| b reikšmė                               | 0,4  |
| C reikšmė                               | 4,4 l/sbar   |
| Išjungimo laikas                        | 85 ms  |
| Ijungimo laikas                         | 24 ms  |
| Reversavimo laikas                      | 60 ms  |
| Budėjimo ciklas                         | 100 %  |
| Ritės charakteristikos duomenys         | See solenoid coil, to be ordered separately  |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B2-L   |
| Terpės temperatūra                      | -20 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                    | -20 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                         | 619 g  |
| Montavimo tipas                         | Su kiauryme  |
| Prapučiamos tūtos jungtis               | Be kanalo  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | G1/4   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | jungtis pagal NAMUR  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3        | G1/4   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4        | jungtis pagal NAMUR  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5        | G1/4   |
| Informacija                             | atitinka RoHS  |
| Material seals                          | NBR  |
| Material housing                        | Aliuminio liejinys   |
| Material screws                         | Plienas, cinkuotas   |