

# Solenoido ritė

## VACC-S18-35-K4-1UF-NE4ME

Gaminio numeris: 8118256

FESTO



### Tech. Duomenys

| Savybės                                | Reikšmė  |
|--|--|
| Veikimo būdas                          | elektrinis   |
| Montavimo pozicija                     | Bet koks   |
| Komutavimo pozicijos indikatorius      | Ne   |
| Vidinis tirpusis saugiklis             | Saugiklis  |
| Budėjimo ciklas                        | 100 %  |
| Izoliacijos klasė                      | H  |
| Ritės charakteristikos duomenys        | 24 V DC: 3.5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, power 3.5 VA            |
| Leistini įtampos svyravimai            | -15 % / +10 %  |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                                   |
| Skyriaus sertifikatas                  | GYJ17.1237X  |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo         | Ex e mb IIC T5/T6 Gb   |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo       | Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C                                   |
| Nesprogi aplinkos temperatūra          | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS conformity                        | VDMA24364 zone III   |
| Apsaugos klasė                         | IP66   |
| Produkto svoris                        | 580 g  |
| Elektrinis pajungimas                  | Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5              |
| Informacija                            | atitinka RoHS  |