

# Solenoido ritė

## VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

Gaminio numeris: 8118315

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, power: 3.5 VA 110 V DC: 3.5 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Skyriaus sertifikatas	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex e mb IIC T5, T6
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Nesprogi aplinkos temperatūra	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP66
Produkto svoris	580 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS