

# Valdymo sistema CMCB-D1-CC-S1

Gaminio numeris: 8118454

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Instructions for use	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Konstrukcija	Control cabinet Built-in safety relay unit
Lygis (PL)	Category 3, Performance Level d
Matmenys B x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
Apsauga (trumpo jungimo)	Elektroninis vidinis saugiklis
Maksimalus srovės sunaudojimas	1,1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Didžiausia leistina srovė	6 A
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Mains types	TT TN IT
Linijos dažnis	50 ... 60 Hz
Užterštumo laipsnis	2
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	Max. 50% at 40 °C
Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos sąlygos	Interior
Aplinkos temperatūra	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Produkto svoris	15,3 kg
Elektrinis pajungimas	Spyruoliniai gnybtai Push-in
Informacija	atitinka RoHS