


Valdymo sistema CMCB-D1-C-S1

Gaminio numeris: 8118455

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Instructions for use | The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas. |
| Konstrukcija | Mounting plate Built-in safety relay unit |
| Lygis (PL) | Category 3, Performance Level d |
| Matmenys B x L x H | 135 mm x 254 mm x 375 mm |
| Apsauga (trumpo jungimo) | Elektroninis vidinis saugiklis |
| Maksimalus srovės sunaudojimas | 1,1 A |
| Current consumption of the secondary circuit | 5 A |
| Didžiausia leistina srovė | 6 A |
| Nominali darbinė kintama įtampa | 230 V |
| Mains types | TT TN IT |
| Linijos dažnis | 50 ... 60 Hz |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | Max. 50% at 40 °C |
| Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto | Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Aplinkos sąlygos | Interior |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 40 °C |
| Nominal altitude of use | 1000 m NN |
| Produkto svoris | 4,5 kg |
| Elektrinis pajungimas | Spyruoliniai gnybtai Push-in |
| Informacija | atitinka RoHS |