

# Valdymo sistema CMCB-D1-CC-S0

Gaminio numeris: 8118456

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Instructions for use	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Konstrukcija	Control cabinet
Lygis (PL)	Category B, Performance Level b
Matmenys B x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
Apsauga (trumpo jungimo)	Elektroninis vidinis saugiklis
Maksimalus srovės sunaudojimas	1,1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Didžiausia leistina srovė	6 A
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Mains types	TT TN IT
Linijos dažnis	50 ... 60 Hz
Užterštumo laipsnis	2
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	Max. 50% at 40 °C
Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos sąlygos	Interior
Aplinkos temperatūra	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Produkto svoris	15 kg
Elektrinis pajungimas	Spyruoliniai gnybtai Push-in
Informacija	atitinka RoHS